

Garant GRIDLINE

Estante extraíble 75 kg, 26×20G, Altura de montaje: 75mm**Datos de pedido**

Número de pedido	930654 75
GTIN	4062406158934
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Estante extraíble con **extensión total del 100 %**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 75 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados.

Idóneo para:

Armario auxiliar 30×28G.

Suministro:

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

No apto para el montaje en carcasas móviles.

Descripción técnica

Cajones superficie útil en G	26×20
Profundidad útil en G	20
Anchura útil en G	26
Intervalo de empleo	Armario para herramientas
con cajones desbloqueo individual	no
Altura de montaje	75 mm
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg

Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×20G
Anchura útil	650 mm
Profundidad útil	500 mm
Tipo de producto	Estante extraíble