



Carraca de dientes finos conmutable, 1/4 pulgada, Tipo: 1/4



Datos de pedido

Número de pedido	632385 1/4
GTIN	
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1 / 4 pul

Longitud total: 119 mm

Número de dientes: 72

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Longitud total	119 mm
Número de dientes	72
Ángulo de trabajo	5 grados
Superficie	cromado

