

**SNMG 120408, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Rompevirutas	PH
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_p$	1 - 10 mm
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,25 - 0,8 mm/rev,
Clase	CA515
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 435 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado