


CNMG 120412 Wiper, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120412 Wiper CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: WQ
 Profundidad de corte a_p : 1 - 3,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 430 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 430 m/min
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Rompevirutas	WQ
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm
Radio angular	1,2 mm
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado