


CNMG 190608, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	250382 CA515
GTIN	4960664675623
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 190608 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: PH

Profundidad de corte a_p : 1 - 10 mm

Avance f : 0,25 - 0,8 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 430 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Rompevirutas	PH
Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 430 m/min
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 190608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado