


TNMG 160408, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Clase de artículo	25E

Descripción

TNMG 160408 CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: PQ
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,13 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 105 - 510 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	105 - 510 m/min
Rompevirutas	PQ
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	P
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado