


CNMG 120408, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	250104 CA515
GTIN	4960664675272
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120408 CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: PQ
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,13 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 480 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 480 m/min
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	PQ
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado