

**CNMG 160612, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	250377 CA515
GTIN	4960664675586
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 160612 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: PH

Profundidad de corte a_p : 1 - 10 mm

Avance f : 0,25 - 0,8 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 430 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	1,2 mm
Rompevirutas	PH
Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 430 m/min
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado