


CNMG 120408, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	250371 CA515
GTIN	4960664675357
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120408 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: PH

Profundidad de corte a_p : 1 - 10 mm

Avance f : 0,25 - 0,8 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 430 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PH
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 430 m/min
Radio angular	0,8 mm
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado