


CNMG 120404 Wiper, Clase: CA515

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250103 CA515 |
| GTIN | 4960664675463 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción

CNMG 120404 Wiper CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: WP
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,13 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 480 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------|
| Condición de corte | continuo |
| Profundidad de corte a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Aplicación principal | P |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 140 - 480 m/min |
| Avance f | 0,13 - 0,4 mm/rev, |
| Rompevirutas | WP |
| Clase | CA515 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | CNMG 120404 |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |