


**TNMG 220404, Clase: CA515**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 251586 CA515  |
| GTIN              | 4960664677702 |
| Clase de artículo | 25E           |

**Descripción**

TNMG 220404 CA515 Clase: CA515  
 Rompevirutas: PS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 4,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 435 m/min

**Descripción técnica**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Avance $f$                                    | 0,15 - 0,6 mm/rev, |
| Aplicación principal                          | P                  |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 1 - 4,5 mm         |
| Rompevirutas                                  | PS                 |
| Radio angular                                 | 0,4 mm             |
| Condición de corte                            | continuo           |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 70 - 435 m/min     |
| Clase   | CA515              |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste     | Desbaste-acabado                |
| Material de corte            | HM                              |
| Código ISO plaquita de corte | TNMG 220404                     |
| Número de cambios/cortes     | 6                               |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |