


CNMM 120408, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	250491 CA515
GTIN	4960664675661
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMM 120408 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: PX

Profundidad de corte a_p : 1 - 11 mm

Avance f : 0,25 - 0,9 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 430 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1 - 11 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,25 - 0,9 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 430 m/min
Rompevirutas	PX
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMM 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado