

Lapeador manual, 35×14×5 mm, Tamaño de grano: 400**Datos de pedido**

Número de pedido	558812 400
GTIN	4037073005119
Clase de artículo	53D

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo abrasivo 35×14×5 mm. Longitud total 150 mm. Cuerpo de carburo de boro con una elevada resistencia de bordes y superficies.

Aplicación:

Para afilar, pulir, matar y redondear los filos de metal duro en cuchillas de tornear, escariadores, fresas, brocas, etc. También para mecanizado de precisión de piezas de trabajo muy duras.

Descripción técnica

Segmento anchura	14 mm
Segmento altura	5 mm
Tamaño de grano	400
Grado de finura	fino
Segmento longitud	35 mm
Longitud total	150 mm
Color	verde
Medio abrasivo	Carburo de boro
Atributo del nombre de producto	35×14×5 mm
Tipo de producto	Lapeador manual

