

Lapeador manual, 35×14×5 mm, Tamaño de grano: 220**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 558812 220 |
| GTIN | 4037073005102 |
| Clase de artículo | 53D |

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo abrasivo 35×14×5 mm. Longitud total 150 mm. Cuerpo de carburo de boro con una elevada resistencia de bordes y superficies.

Aplicación:

Para afilar, pulir, matar y redondear los filos de metal duro en cuchillas de tornear, escariadores, fresas, brocas, etc. También para mecanizado de precisión de piezas de trabajo muy duras.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Segmento anchura | 14 mm |
| Longitud total | 150 mm |
| Segmento altura | 5 mm |
| Segmento longitud | 35 mm |
| Tamaño de grano | 220 |
| Grado de finura | medio |
| Color | azul |
| Medio abrasivo | Carburo de boro |
| Atributo del nombre de producto | 35×14×5 mm |
| Tipo de producto | Lapeador manual |

