


DNMG 150608, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	250697 CA515
GTIN	4960664676811
Clase de artículo	25E

Descripción

DNMG 150608 CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: PQ
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,13 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 105 - 510 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	105 - 510 m/min
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PQ
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado