

**CNMG 120416, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	250373 CA515
GTIN	4960664675371
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120416 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: PH

Profundidad de corte a_p : 1 - 10 mm

Avance f : 0,25 - 0,8 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 430 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	1,6 mm
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Condición de corte	continuo
Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 430 m/min
Rompevirutas	PH
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado