

Garant

Muela abrasiva a láminas long life CER cónico, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 80



Datos de pedido

Número de pedido	565225 80
GTIN	4062406159221
Clase de artículo	51M

Descripción

Ejecución:

- Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.
- Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.
- Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
- Base de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (ajustable).
- Los mejores resultados en amoladoras angulares de alto rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una **vida útil máxima**.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	oblicuo

Tamaño de grano	80
Ø de muela	125 mm
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante	sí
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		