

HOLEX
Muela abrasiva a láminas speed ZA plano, Ø 115 mm, Tamaño de grano: 80

Datos de pedido

Número de pedido	565294 80
GTIN	4062406159597
Clase de artículo	52M

Descripción
Ejecución:

- **Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un gran rendimiento de abrasión.**
 - **Disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.**
 - **Apropiado de forma universal para acero e INOX.**
 - **Los mejores resultados en amoladoras angulares de todas las clases de rendimiento.**
- speed** - Disposición de las láminas plana para un **gran volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo** y vida útil elevada.

Aplicación:

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.

Descripción técnica

Descripción de la forma	plano
Ø de muela	115 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)

Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		