

**HOLEX****Muela abrasiva a láminas speed ZA plano, Ø 125 mm, Tamaño de grano: 60****Datos de pedido**

Número de pedido	565295 60
GTIN	4062406159627
Clase de artículo	52M

**Descripción****Ejecución:**

- **Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un gran rendimiento de abrasión.**
  - **Disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.**
  - **Apropiado de forma universal para acero e INOX.**
  - **Los mejores resultados en amoladoras angulares de todas las clases de rendimiento.**
- speed** - Disposición de las láminas plana para un **gran volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo** y vida útil elevada.

**Aplicación:**

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.

**Descripción técnica**

Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	plano
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		