

Mitutoyo**Emisor U-WAVE-TM para micrómetros para exteriores, Tipo: IP67****Datos de pedido**

Número de pedido	498892 IP67
GTIN	4946368735627
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Sistema de transmisión de datos inalámbrico U-WAVE fit.

- **Conexión directa del emisor al lado posterior del instrumento de medición, sin cable molesto.**
- **Confirmación segura de la transferencia de datos mediante indicación acústica o señal LED rojo/naranja/verde.**
- **Alcance aprox. 20 metros (en la zona visible)**
- **Vida útil de la batería excepcional: 400 000 transmisiones de datos con solo una pila.**

Idóneo para:

Micrómetro para exteriores / reloj comparador IP65 Colant-Proof n.º 434065, 434461, 434622

Nota:

Pedir módulo de conexión y emisor.

Descripción técnica

Respuesta	LED
Tipo de producto	Emisores

