

**DC. T 11T308, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	260492 CA515
GTIN	4960664676026
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 11T308 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 390 m/min**Descripción técnica**

Rompevirutas	GK
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 390 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P

Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado