



DC. T 070202, Clase: CA515



Datos de pedido

Número de pedido	260381 CA515
GTIN	4960664675944
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 070202 CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: HQ
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 390 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 390 m/min
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm

Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado