



**CC. T 09T304, Clase: CA515**



## Datos de pedido

Número de pedido	260196 CA515
GTIN	4960664674947
Clase de artículo	25E

## Descripción

CC. T 09T304 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 110 - 380 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 380 m/min
Aplicación principal	P
Rompevirutas	GK
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,

Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado