


WNMG 080404 Wiper, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	252113 CA515
GTIN	4960664678679
Clase de artículo	25E

Descripción

WNMG 080404 Wiper CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: WQ

Profundidad de corte a_p : 1 - 3,8 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 435 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1 - 3,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 435 m/min
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Rompevirutas	WQ
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado