


DCMT 070202, Clase: CA515


Datos de pedido

Número de pedido	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 390 m/min
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	GK
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Aplicación principal	P
Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado