

**DCMT 11T302, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	260488 CA515
GTIN	4960664676002
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DCMT 11T302 CA515 Clase: CA515  
 Rompevirutas: GK  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 110 - 390 m/min

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 390 m/min
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Radio angular	0,2 mm
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	GK
Condición de corte	continuo

Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado