

**CCMT 060204GK CA6525, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	260192 CA515
GTIN	4960664674893
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 380 m/min
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	GK
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado