

**DC. T 11T302, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	260385 CA515
GTIN	4960664676033
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 11T302 CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: HQ
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 390 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Rompevirutas	HQ
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 390 m/min

Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado