

## Estera antideslizante abierta Rollo de 10 m, Profundidad: 750mm



### Datos de pedido

Número de pedido	951907 750
GTIN	4063104000587
Clase de artículo	96M

### Descripción

**Ejecución:**

Estera con estructura de botones de PES/tejido de hilo de vidrio, recubierto por ambos lados con espuma de PVC antideslizante. Propiedades antideslizantes y contra rasgado muy elevadas. Color antracita.

**Aplicación:**

Para colocar en el interior de cajones. Como seguro contra resbalamiento y para el almacenamiento protegido de las herramientas.

**Norma:**

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

**Nota:**

En caso de humedad, sin efecto de adherencia ni antideslizante.

### Descripción técnica

Longitud	10000 mm
Profundidad	750 mm
Quality Dress	Rollo antideslizante Exact 0,75 x 10 m
Espesor	2 – 3 mm
Tipo de producto	Estera antideslizante

