



**CC. T 09T302, Clase: CA515**



## Datos de pedido

Número de pedido	260096 CA515
GTIN	4960664674909
Clase de artículo	25E

## Descripción

CC. T 09T302 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: HQ

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 110 - 380 m/min

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 380 m/min
Rompevirutas	HQ
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	continuo

Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado