

**DC. T 11T304, Clase: CA515****Datos de pedido**

Número de pedido	260490 CA515
GTIN	4960664676019
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 11T304 CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: GK
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 390 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 390 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	GK
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P

Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado