


## Estera antideslizante cerrada Rollo de 10 m, Profundidad: 750mm



### Datos de pedido

Número de pedido	951908 750
GTIN	4063104000440
Clase de artículo	96M

### Descripción

#### Ejecución:

Estera con estructura de botones de PES/tejido de hilo de vidrio, recubierto por ambos lados con espuma de PVC antideslizante. Propiedades antideslizantes y contra rasgado muy elevadas. Color antracita.

#### Aplicación:

Para colocar en el interior de cajones. Como seguro contra resbalamiento y para el almacenamiento protegido de las herramientas.

#### Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

#### Nota:

En caso de humedad, sin efecto de adherencia ni antideslizante.

### Descripción técnica

Longitud	10000 mm
Profundidad	750 mm
Ejecución	Género al metro
Quality Dress	Rollo esterilla antideslizante T-Tec 0,75 x 10 m

Espesor	2,5 mm
Tipo de producto	Estera antideslizante