

**CCMT 060202, Clase: CA515**

Datos de pedido

Número de pedido	260190 CA515
GTIN	4960664674886
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 380 m/min
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	continuo
Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado