



Juego de vasos de punta con recubrimiento TiN para Torx®, cuadrado de 1/2 pulgada 9 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	639506
GTIN	4000896051540
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123;
vasos según DIN 3124.

Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión extremadamente elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

Aplicación:

Para tornillos Torx® interiores con rosca M4 – M14.

Material:

Casquillo de acero al cromo vanadio, cromado resistente al desprendimiento. Varilla de acero especial con recubrimiento TiN.

Suministro:

Insertos para destornilladores: 9 uds. tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Almacenamiento en: Smartcase con función de colocación elevada

Descripción técnica

Número de piezas	9
------------------	---

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Longitud	185 mm
Anchura	153 mm
Altura	52 mm
Tipo de producto	Vaso