



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 21 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	637716 6
GTIN	3662424005206
Clase de artículo	63V

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Carraca reversible telescópica protegida contra el polvo. Extraíble de 264 – 397 mm de longitud en 8 niveles.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M32.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 17 uds. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Prolongación angular: 1 ud. 8°; 130 mm

Prolongación: 1 ud. 250 mm

Articulación cardán: 1 ud.

Carraca: 1 ud.

Almacenamiento en: Caja de plástico con función de bloqueo

Altura: 58 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-32 mm

Descripción técnica

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Número de piezas	21

Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-32 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Embalaje	Caja de plástico con soporte / bandeja portaobjetos
Longitud	340 mm
Anchura	180 mm
Altura	58 mm
Tipo de producto	Llave de vaso