

Garant
Disco de corte CerRapid EXTRA ESTRECHO, acero, INOX, Ø de muela: 178mm


Datos de pedido

Número de pedido	563256 178
GTIN	4062406162337
Clase de artículo	51M

Descripción

Ejecución:

El **grano de cerámica (CER)** autoafilable y el **sistema de aglomerado de alto rendimiento** adaptado especialmente permite un **rendimiento de rectificado multiplicado con un rectificado de pulimento extremadamente frío** en comparación con los discos de corte convencionales (A).

- **Máxima productividad gracias a cortes muy rápidos.**
- **Equilibrio óptimo entre un comportamiento de corte extremadamente blando con el mínimo esfuerzo y la máxima durabilidad.**

Especificación:

CER60Q-BF.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

Descripción técnica

Descripción de la forma	recto
Ø de muela	178 mm

Especificación	CER60Q-BF
Velocidad de giro máxima	8600 min ⁻¹
Forma	41
Ø de perforación	22,23 mm
Anchura del disco de corte	1,6 mm
Para grosor de material	7,7 - 8 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		

seco

adecuado

Accesorios

Par de bridas de sujeción Ø de brida 76 mm

563990 76