

Estera antideslizante abierta Rollo de 10 m, Profundidad: 1200mm



Datos de pedido

Número de pedido	951907 1200
GTIN	4260386324756
Clase de artículo	96M

Descripción

Ejecución:

Estera con estructura de botones de PES/tejido de hilo de vidrio, recubierto por ambos lados con espuma de PVC antideslizante. Propiedades antideslizantes y contra rasgado muy elevadas. Color antracita.

Aplicación:

Para colocar en el interior de cajones. Como seguro contra resbalamiento y para el almacenamiento protegido de las herramientas.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Nota:

En caso de humedad, sin efecto de adherencia ni antideslizante.

Descripción técnica

Longitud	10000 mm
Profundidad	1200 mm
Quality Dress	Rollo esterilla antideslizante Exact1,20 x 10 m
Espesor	2 – 3 mm
Tipo de producto	Estera antideslizante

