



Mandrino de sujeción para perforación pasante, D1: 77,7mm



Datos de pedido

Número de pedido	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Clase de artículo	37M

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.**
- **Posibilidad de mecanizado de 5 lados.**
- **Muy buena precisión de repetición.**
- **Mecanizado ligero del cuerpo de base en el Ø de sujeción deseado.**

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.

Descripción técnica

H	45,5 mm
H ₁	37,6 mm
D ₂ Ø de sujeción mínimo	29,3 mm
Fuerza de sujeción	44,5 kN
Ø exterior D ₁	77,7 mm
Ø D ₄	M 6/92,5

Ø D ₃	M 16
Ø exterior D	107,5 mm
Par de apriete máximo	280 Nm
carrera de sujeción máx.	0,38 mm
Tolerancia Ø exterior	h9
Tipo de producto	Mandrino de sujeción