



Mandrino de sujeción para perforación pasante, D1: 103mm



Datos de pedido

Número de pedido	370015 103
GTIN	4046368384501
Clase de artículo	37M

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.**
- **Posibilidad de mecanizado de 5 lados.**
- **Muy buena precisión de repetición.**
- **Mecanizado ligero del cuerpo de base en el \varnothing de sujeción deseado.**

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.

Descripción técnica

$\varnothing D_3$	M 16
H_1	37,6 mm
\varnothing exterior D	132,9 mm
Fuerza de sujeción	44,5 kN
H	45,5 mm
$\varnothing D_4$	M 6/118

Ø exterior D ₁	103 mm
D ₂ Ø de sujeción mínimo	29,3 mm
Par de apriete máximo	280 Nm
carrera de sujeción máx.	0,38 mm
Tolerancia Ø exterior	h9
Tipo de producto	Mandrino de sujeción