



## Tensor de cuña doble, Rosca M: M4



### Datos de pedido

Número de pedido	370010 M4
GTIN	4046368870509
Clase de artículo	37M

### Descripción

#### Ejecución:

- Perfil de aluminio con cuña de acero incluido tornillo.
- Sujeción múltiple que ahorra espacio.

#### Aplicación:

Especialmente adecuado para la sujeción de piezas redondas y planas.

### Descripción técnica

B <sub>1</sub>	10,4 mm
Rosca M	M4
Altura H <sub>2</sub>	5,6 mm
Adecuado para SW de hexágono interior	3 mm
B <sub>2</sub>	12,7 mm
Fuerza de sujeción	2,2 kN
Carrera máxima de expansión	13,2 mm
H <sub>1</sub>	12,7 mm
Par de apriete máximo	3,4 Nm
Longitud L	15,9 mm

Altura H	14,5 mm
Anchura B	12,3 mm
Tipo de producto	Tensor de cuña