



Mandrino de sujeción para perforación pasante, D1: 12,4mm



Datos de pedido

Número de pedido	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Clase de artículo	37M

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.**
- **Posibilidad de mecanizado de 5 lados.**
- **Muy buena precisión de repetición.**
- **Mecanizado ligero del cuerpo de base en el Ø de sujeción deseado.**

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.

Descripción técnica

D ₂ Ø de sujeción mínimo	7,2 mm
Fuerza de sujeción	4,2 kN
H	21,8 mm
Ø D ₄	M 3/21
Ø D ₃	M 4
Ø exterior D	29,72 mm

Ø exterior D ₁	12,4 mm
H ₁	16 mm
Par de apriete máximo	5 Nm
carrera de sujeción máx.	0,25 mm
Tolerancia Ø exterior	h9
Tipo de producto	Mandrino de sujeción