



Mandrino de sujeción para perforación pasante, D1: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	370015 20
GTIN	4046368381500
Clase de artículo	37M

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.**
- **Posibilidad de mecanizado de 5 lados.**
- **Muy buena precisión de repetición.**
- **Mecanizado ligero del cuerpo de base en el \varnothing de sujeción deseado.**

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.

Descripción técnica

$\varnothing D_3$	M 8
\varnothing exterior D_1	20 mm
H	24,9 mm
$\varnothing D_4$	M 3/29
Fuerza de sujeción	11,1 kN
H_1	19 mm

D ₂ Ø de sujeción mínimo	13,5 mm
Ø exterior D	37,5 mm
Par de apriete máximo	34 Nm
carrera de sujeción máx.	0,38 mm
Tolerancia Ø exterior	h9
Tipo de producto	Mandrino de sujeción