



## Tensor de cuña doble, Rosca M: M8



### Datos de pedido

Número de pedido	370010 M8
GTIN	4046368871001
Clase de artículo	37M

### Descripción

#### Ejecución:

- Perfil de aluminio con cuña de acero incluido tornillo.
- Sujeción múltiple que ahorra espacio.

#### Aplicación:

Especialmente adecuado para la sujeción de piezas redondas y planas.

### Descripción técnica

H <sub>1</sub>	25,4 mm
Adecuado para SW de hexágono interior	6 mm
Altura H <sub>2</sub>	12,7 mm
B <sub>2</sub>	25,4 mm
Fuerza de sujeción	8,9 kN
B <sub>1</sub>	20,8 mm
Rosca M	M8
Carrera máxima de expansión	26,9 mm
Par de apriete máximo	14,5 Nm
Longitud L	31,7 mm

Altura H	25,9 mm
Anchura B	24,8 mm
Tipo de producto	Tensor de cuña