



Mandrino de sujeción para perforación pasante, D1: 35,3mm



Datos de pedido

Número de pedido	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Clase de artículo	37M

Descripción

Ejecución:

- Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.
- Posibilidad de mecanizado de 5 lados.
- Muy buena precisión de repetición.
- Mecanizado ligero del cuerpo de base en el \varnothing de sujeción deseado.

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.

Descripción técnica

$\varnothing D_3$	M 12
D_2 \varnothing de sujeción mínimo	23 mm
H	31,8 mm
H_1	25,4 mm
\varnothing exterior D_1	35,3 mm
\varnothing exterior D	56 mm

Fuerza de sujeción	26,3 kN
Ø D ₄	M 4/45,5
Par de apriete máximo	150 Nm
carrera de sujeción máx.	0,38 mm
Tolerancia Ø exterior	h9
Tipo de producto	Mandrino de sujeción