



Mandrino de sujeción para perforación pasante, D1: 51,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Clase de artículo	37M

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.**
- **Posibilidad de mecanizado de 5 lados.**
- **Muy buena precisión de repetición.**
- **Mecanizado ligero del cuerpo de base en el Ø de sujeción deseado.**

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.

Descripción técnica

D ₂ Ø de sujeción mínimo	29,3 mm
H ₁	31,8 mm
Ø exterior D ₁	51,5 mm
Ø D ₃	M 16
Ø D ₄	M 5/63,9
H	39,6 mm

Fuerza de sujeción	44,5 kN
Ø exterior D	75,5 mm
Par de apriete máximo	280 Nm
carrera de sujeción máx.	0,38 mm
Tolerancia Ø exterior	h9
Tipo de producto	Mandrino de sujeción