



Mandrino de sujeción para perforación pasante, D1: 42mm



Datos de pedido

Número de pedido	370015 42
GTIN	4046368383009
Clase de artículo	37M

Descripción

Ejecución:

- Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.
- Posibilidad de mecanizado de 5 lados.
- Muy buena precisión de repetición.
- Mecanizado ligero del cuerpo de base en el \varnothing de sujeción deseado.

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.

Descripción técnica

H ₁	31,8 mm
D ₂ \varnothing de sujeción mínimo	29,3 mm
\varnothing D ₄	M 5/55,9
\varnothing exterior D	69,5 mm
\varnothing exterior D ₁	42 mm
H	39,6 mm

Fuerza de sujeción	44,5 kN
Ø D ₃	M 16
Par de apriete máximo	280 Nm
carrera de sujeción máx.	0,38 mm
Tolerancia Ø exterior	h9
Tipo de producto	Mandrino de sujeción