



Mandrino de sujeción para perforación pasante, D1: 27mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 370015 27 |
| GTIN | 4046368382002 |
| Clase de artículo | 37M |

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.**
- **Posibilidad de mecanizado de 5 lados.**
- **Muy buena precisión de repetición.**
- **Mecanizado ligero del cuerpo de base en el Ø de sujeción deseado.**

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Ø D ₃ | M 10 |
| D ₂ Ø de sujeción mínimo | 18 mm |
| Fuerza de sujeción | 20 kN |
| H ₁ | 22,2 mm |
| H | 28,6 mm |
| Ø exterior D ₁ | 27 mm |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Ø exterior D | 50 mm |
| Ø D ₄ | M 4/39,4 |
| Par de apriete máximo | 60 Nm |
| carrera de sujeción máx. | 0,38 mm |
| Tolerancia Ø exterior | h9 |
| Tipo de producto | Mandrino de sujeción |