



Tensor de cuña doble, Rosca M: M6



Datos de pedido

Número de pedido	370010 M6
GTIN	4046368870752
Clase de artículo	37M

Descripción

Ejecución:

- Perfil de aluminio con cuña de acero incluido tornillo.
- Sujeción múltiple que ahorra espacio.

Aplicación:

Especialmente adecuado para la sujeción de piezas redondas y planas.

Descripción técnica

Adecuado para SW de hexágono interior	5 mm
B ₁	16,1 mm
Altura H ₂	9,5 mm
Fuerza de sujeción	6,7 kN
Rosca M	M6
B ₂	19 mm
H ₁	19,05 mm
Carrera máxima de expansión	20,3 mm
Par de apriete máximo	14,3 Nm
Longitud L	23,8 mm

Altura H	19 mm
Anchura B	18,6 mm
Tipo de producto	Tensor de cuña