



Mandrino de sujeción para perforación pasante, D1: 14,2mm



Datos de pedido

Número de pedido	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Clase de artículo	37M

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.**
- **Posibilidad de mecanizado de 5 lados.**
- **Muy buena precisión de repetición.**
- **Mecanizado ligero del cuerpo de base en el Ø de sujeción deseado.**

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.

Descripción técnica

D ₂ Ø de sujeción mínimo	12,2 mm
Ø exterior D ₁	14,2 mm
Fuerza de sujeción	8,5 kN
H	24,9 mm
Ø exterior D	31,5 mm
Ø D ₄	M 3/23,1

H ₁	19 mm
Ø D ₃	M 6
Par de apriete máximo	17 Nm
carrera de sujeción máx.	0,33 mm
Tolerancia Ø exterior	h9
Tipo de producto	Mandrino de sujeción