



## Llave inglesa de ajuste rápido, Longitud total: 375mm



### Datos de pedido

Número de pedido	813920 375
GTIN	3662424092244
Clase de artículo	83H

### Descripción

#### Ejecución:

Forma ergonómica, cromada. Posición de la boca 22,5°. Mecanismo de ajuste rápido que ahorra tiempo. Con **graduación** métrica y en pulgadas en la boca.

#### Norma:

**ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100**

### Descripción técnica

Longitud total	15 pul
Longitud total	375 mm
Ancho de llave máximo	50 mm
Norma	ISO 6787
Norma	DIN 3117
Norma	ASME B107.100
Posición de la boca	22,5 grados
Superficie	cromado
exento de chispas	no
Graduación	sí
Funda del mango	no
Tipo de producto	Llave inglesa

